

Link do produktu: <https://sekretnydotyk.pl/klatka-na-penis-a-abs-advanced-locking-zintegrowany-mechanizm-blokujacy-lekka-p-25434.html>



Klatka na penis a ABS – Advanced Locking, zintegrowany mechanizm blokujacy, lekka

Cena	69,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	541230198
Kod producenta	94-FT001163
Kod EAN	8606033511821

Opis produktu

Klatka na penis a ABS – Advanced Locking to urządzenie zaprojektowane z myślą o **bezpieczeństwie, wytrzymałości i dyskrecji**. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa **ABS**, charakteryzuje się lekkością przy jednoczesnej solidnej konstrukcji, co pozwala na komfortowe użytkowanie przez dłuższy czas. Ergonomiczny kształt zapewnia naturalne dopasowanie do anatomii: **wewnętrzna komora** obejmuje trzon, a **pierścień stabilizujący** utrzymuje całość w prawidłowej pozycji. Najważniejszym elementem modelu jest **zintegrowany mechanizm blokujący Advanced Locking**, w zestawie z metalową **kłódką i dwoma kluczami**, które gwarantują kontrolę dostępu tylko osobie posiadającej klucz.

Parametry techniczne zostały zoptymalizowane pod kątem funkcjonalności: **długość części wewnętrznej: 8 cm** oraz **średnica wewnętrzna: 3,5 cm**. Lekka konstrukcja z tworzywa ABS redukuje obciążenie podczas noszenia, a gładka powierzchnia ułatwia zakładanie i utrzymanie higieny. Produkt jest odpowiedni zarówno dla **początkujących**, jak i dla **bardziej doświadczonych użytkowników**, dzięki balansowi między bezpieczeństwem a dyskrecją użytkowania.

Aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo użytkowania, zalecamy zakładanie w stanie pełnego rozluźnienia oraz stosowanie **lubrykantu na bazie wody** podczas aplikacji. Czyszczenie jest proste i bezpieczne: użyj **ciepłej wody z delikatnym mydłem**, dokładnie ołucz i osusz przed przechowywaniem. Przed każdym użyciem sprawdź stan mechanizmu blokującego oraz elementów metalowych.

- **Materiał:** tworzywo ABS
- **Mechanizm blokujący:** zintegrowany Advanced Locking + kłódka z kluczami
- **Długość części wewnętrznej:** 8 cm
- **Średnica wewnętrzna:** 3,5 cm
- **Zastosowanie:** kontrola, power-exchange, dyskrecja
- **Pielęgnacja:** ciepła woda i delikatne mydło, dokładne osuszenie
- **Zalecenia:** stosować lubrykant na bazie wody, zakładać w stanie rozluźnienia

